

Allestimento speciale



Tutte le nostre cabine offrono il meglio del design Italiano

- La migliore configurazione per la tua cabina
- Studiata per effettuare il test in campo libero con un'ampia gamma di cabine
- Include numerosi accessori che completano la cabina



Prodotto conforme con la direttiva EEC/93/42
riguardante i dispositivi medici classe I

Caratteristiche Tecniche

La configurazione per Campo Libero consiste in un pacchetto completo di optional che facilitano l'utilizzo di tutti gli strumenti necessari per effettuare il test di cabina e include componenti molto importanti che forniscono il massimo comfort ai professionisti e pazienti durante l'utilizzo, fornendo inoltre un valore aggiunto al prodotto.

Nella tabella sottostante vengono elencate le differenti soluzioni per il test in campo libero frontale (speakers a 45°), diagonale (90°), laterale (180°) che presuppongono una distanza minima di 1 metro tra la testa del paziente e gli speakers.

Ricambio d'aria

Il test in campo libero richiede la presenza del paziente all'interno della cabina per svariati minuti; per questo è importante la presenza di un ricambio d'aria adeguato e garantito da un sistema di ventilazione forzata e silenziata installato sul top della cabina. La linea PRO45S* di serie include la ventilazione.

Rampe per l'accesso facilitato

Le rampe permettono l'accesso in cabina in totale sicurezza e comodità, senza ostacoli anche ai pazienti in sedia a rotelle.

Prese interne

Le prese di corrente consentono di alimentare la strumentazione per effettuare il test in campo libero.

Tavolo esterno reclinabile

Soluzione salva-spazio come supporto per la strumentazione esterna.

Supporti speakers

Predisposizione per l'installazione degli speakers all'interno della cabina, fornitura di un kit di montaggio per poter decidere la posizione delle casse in completa autonomia (solo per le linee di prodotto PRO30 e PRO35F).

Configurazioni

	DIMENSIONI		OPTIONALS				
	Esterne cm (LxPxA)	Interne cm (LxPxA)	Ricambio aria	Rampe d'accesso	Prese interne	Tavolo esterno	Supporti speakers
PRO30							
P30MAXI	132 x 132 x 242	117 x 117 x 201	1	1	1	1	2
P302X1	211 x 107 x 242	196 x 92 x 201	1	1	1	1	2
P302X2	211 x 211 x 242	196 x 196 x 201	1	1	2	1	4
P303X2	314 x 211 x 242	299 x 196 x 201	2	1	3	1	4
P303X3	314 x 314 x 242	299 x 299 x 201	2	1	4	1	6
PRO35F							
P35FMAXI	132 x 132 x 244	117 x 117 x 201	1	1	1	1	2
P35F2X1	211 x 107 x 242	196 x 92 x 201	1	1	1	1	2
P35F1.3X2	132 x 211 x 242	117 x 196 x 201	1	1	1	1	2
P35F1.3X2.6	132 x 260 x 242	117 x 245 x 201	1	1	2	1	4
P35F2X2	211 x 211 x 242	196 x 196 x 201	1	1	2	1	4
P35F2X2.6	211 x 260 x 242	196 x 245 x 201	2	1	3	1	4
P35F3X2	314 x 211 x 242	299 x 196 x 201	2	1	3	1	4
P35F3X3	314 x 314 x 242	299 x 299 x 201	2	1	4	1	6
PRO45S							
P45SMAXI	132 x 132 x 244	116 x 116 x 201	1*	1	1	1	●
P45S2X1	216 x 114 x 244	200 x 98 x 201	1*	1	1	1	●
P45S2X2	216 x 216 x 244	200 x 200 x 201	1*	1	2	1	●
P45S3X2	318 x 216 x 244	302 x 200 x 201	2*	1	3	1	●
P45S3X3	318 x 318 x 244	302 x 302 x 201	2*	1	4	1	●

● = Gli speakers possono essere applicati in tutte le cabine della linea PRO45S senza l'aggiunta del supporto specifico.

P30MAXI, P35FMAXI, P45SMAXI sono le cabine con le dimensioni minime per poter applicare la configurazione in Campo Libero posizionando gli speakers frontali a 45°.

